



Tekniset tiedot ja ominaisuudet Precisa prepASH (340-mallisarja)

Malli	prepASH 229 340-9220-001	prepASH 219 340-9221-001	prepASH 212 340-9222-001
Näytteet, upokkaat			
Näytemäärä	29	19	12
Alusta Precisan upokkaille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Alusta 12 vakioupokkaille	lisävaruste	lisävaruste	<input checked="" type="checkbox"/>
Precisa piikeramiset upokkaat	35	25	-
Precisa alumiinioksidiset upokkaat	lisävaruste	lisävaruste	-
Vakioupokkaat (esim jauhoille)	lisävaruste	lisävaruste	15
Vaaka			
Punnitusalue	120 g	120 g	120 g
Luettavuus	0.0001 g	0.0001 g	0.0001 g
Minikuorma	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Lämmitysjärjestelmä			
Lämpötila-alue	50 °C – 1000 °C	50 °C – 1000 °C	50 °C – 1000 °C
Lämpötilan vakaus	+/- 2 %	+/- 2 %	+/- 2 %
Ohjausjärjestelmä			
Suurin askelmäärä	10	10	10
Pisin analyysiaika (kokonaisaika)	36 h	36 h	36 h
Auto stop	0.1-100 mg / 1min, 30min, 60min	0.1-100 mg / 1min, 30min, 60min	0.1-100 mg / 1min, 30min, 60min
Kaasuliitännät			
Happi, 0/3/6/9 l/min	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Typpi, 0/3/6/9 l/min	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Ilma, 0/3/6/9 l/min	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Palokaasut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Absorptioyksikkö rikkihapolle	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Lopputulos			
Painohäviö / Jäännöspaino	%, ‰, g	%, ‰, g	%, ‰, g
Painohäviö / jäännöspaino -suhde edelliseen ohjelmavaiheeseen	%, ‰, g	%, ‰, g	%, ‰, g
Prosessin seuranta			
Etäseuranta PC:llä (sisäverkko)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Käyttöliittymä			
Näyttö	5.7" VGA väri	5.7" VGA väri	5.7" VGA väri
Näppäimistö	kosketusnäyttö	kosketusnäyttö	kosketusnäyttö
Valikko-ohjaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PC –riippumaton käyttö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Näytelistaus, valmistelut ja tiedonkäsittely PC:llä (sisäverkko)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Näytteen esivalmistelut PrepASH ulkopuolella (ulkoinen vaaka, lisävarusteena)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tulostus			
Graafinen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Taulukko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Menetelmät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Muistikapasiteetti			
Menetelmät	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton
Mittaustulokset	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton



Tekniset tiedot ja ominaisuudet Precisa prepASH (340-mallisarja)

Malli	prepASH 229 340-9220-001	prepASH 219 340-9221-001	prepASH 212 340-9222-001
Data interface			
USB printterille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB viivakoodilukijalle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB Muistitikulle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB ulkoiselle vaa'alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet printterille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet PC Datan käsittely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet PC etäseuranta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet PC etätuki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Viritys			
Vaaka	2 pisteen	2 pisteen	2 pisteen
Lämpötila	2 pisteen	2 pisteen	2 pisteen
Verkkoliitäntä			
Verkköjännite	230VAC(+15/-20%)	230VAC(+15/-20%)	230VAC(+15/-20%)
Taajuus	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Virranotto (Max)	15A	15A	15A
Mitat ja paino			
Paino	105kg	105kg	105kg
Ulkomitat (L = leveys, S = syvyys) (H) Korkeus kansi avattuna	H(H) x L x S 620(980)x590x870mm	H(H) x L x S 620(980)x590x870mm	H(H) x L x S 620(980)x590x870mm



Precisa

■ The Balance of Quality ■

Oy Teo-Pal Ab

www.teopal.fi